


ASYMMETRIC DUO

- Ekscytujący kontrast między prostą formą szerokiego rantu, a ergonomiczną i płynną formą wnętrza wanny
- Szeroki brzeg wanny może służyć jako miejsce do siedzenia lub do umieszczenia armatury nawannowej
- Zintegrowana wzornicza z wanną emaliowana pokrywa odpływu i pokrętko przelewu (także z funkcją napełniania)
- Kąpiel we dwoje: dwa identyczne podparcia pleców i odpływ pośrodku
- Wykonana ze stali emaliowanej KALDEWEI



Przy zamawianiu wanny z przelewem po przeciwnej stronie, należy wybrać wariant xxxx**2300**xxxx.

Przy zamawianiu wanny z nawierconymi otworami pod jeden uchwyt, należy wybrać wariant xxxx**1011**xxxx.



UCHWYT ELEGANCKI PURYZM



Model		740	742	744
Długość zewnętrzna	a	1700	1800	1900 mm
Szerokość zewnętrzna	b	800	900	1000 mm
Głębokość	c	425	425	425 mm
Długość wewnętrzna (w górnej części)	d	1570	1670	1770 mm
Długość wewnętrzna (dno)	e	1246	1348	1484 mm
Szerokość wewnętrzna (w górnej części)	f	616	681	751 mm
Szerokość wewnętrzna (dno)	g	500	600	646 mm
Wysokość wanny z nogami	h	540-560	540-560	540-560 mm
Wysokość obrzeża	i	32	32	32 mm
Odległość od górnego brzegu do środka przelewu	j	70	70	70 mm
Odległość od obrzeża do środka odpływu	k	850	900	950 mm
Średnica otworu przelewowego	l	52	52	52 mm
Średnica odpływu	m	52	52	52 mm
Odległość od obrzeża po stronie stóp do środka nogi	n	550	580	585 mm
Odległość między nogami	o	600	640	730 mm
Maksymalny rozstaw nóg	p	445	525	585 mm
Odległość od obrzeża po stronie stóp do początku uchwytu	q	702,5	752,5	802,5 mm
Odległość od obrzeża po stronie stóp do końca uchwytu	r	997,5	1047,5	1097,5 mm
Szerokość obrzeża (po stronie stóp, wzdłuż boku)	s ₁ ; s ₂	65; 62	65; 62	65; 62 mm
Odległość między środkiem odpływu i środkiem przelewu	u	300	335	370 mm
Rant wanny (szerokość)	y	122	157	187 mm
Pojemność użytkowa** w litrach		123	163	208
Waga poemaliowanej wanny w kg		50	56	64
Wykończenie przeciwpoślizgowe		348 x 348	396 x 396	396 x 396 mm
Pełne wykończenie przeciwpoślizgowe		740 x 252	876 x 252	924 x 348 mm

Uwaga, w przypadku niektórych systemów hydromasażu, urządzenia techniczne mogą wystawać poza obręb wanny. Więcej informacji na ten temat znajdują Państwo w danych technicznych dla hydromasażu na stronie www.kaldewei.pl. Zmiany techniczne i tolerancje wymiarów zastrzeżone.

** Pojemność użytkowa = pojemność absolutna minus średni wypór około 70 litrów.

KALDEWEI